

- компактные: 25 мл -


в футляре



аэрозольный струйный

аэрозольно-струйный

- универсальные: 65, 75 мл -



аэрозольный

струйный

- увеличенного объема: 100 мл -

серия «БОЕЦ»



аэрозольный

аэрозольно-струйный

струйный пенный

струйный

струйный гелевый



аэрозольно-струйный

учебные




струйный

аэрозольный


Технические характеристики средств самообороны от агрессивных людей и злых собак

Тип распыления



Максимальная эффективная дистанция от 1 до 1,5 м (для всех средств защиты)

Область применения



В случае применения средств самообороны в замкнутых помещениях необходимо соблюдать меры личной предосторожности!

Аэрозольный

Аэрозольно-струйный

Струйный

Струйный Пена Гель

Учебный

Объем	Модель	Тип распыления	Расход г/сек	Вещества слезоточивого раздражающего действия, концентрации, %	Время выхода, сек	Область применения	Рабочая температура, °C	
100 мл	Факел 2	A	20	C (1,0) + CS (0,18)	4	 Низкая ветроустойчивость до 2 м/с	-10...+50	
75 мл	Факел 2	A		C (1,0) + CS (0,25)	3			
65 мл	Жгучий перчик	A	10	C (0,39)	5			 Низкая ветроустойчивость до 1 м/с
25 мл	Жгучий перчик	A	5	C (0,91)				
100 мл	Боец AC	AC	24	C (1,0) + CS (0,25)	2,5	 Средняя ветроустойчивость до 3 м/с	-20...+50	
75 мл	Black	AC	13	C (2,0) + CS (0,32)	5			
65 мл	Black	AC	13	C (1,0) + CS (0,37)	3			
25 мл	Black / Black Lady	AC	6	C (1,0) + CS (0,8)	3			
	Кортик	AC		C (2,0) + CR (0,3)				
100 мл	Боец C	C	26,4	C (1,0) + CS (0,23)	2,5	 Высокая ветроустойчивость до 6 м/с	-20...+50	
75 мл	Шпага		10	C (1,0) + CS (0,32)	5			
65 мл	Шпага		10	C (1,0) + CS (0,37)	4			
25 мл	Шпага		7,4	C (1,0) + CS (0,8)	2,5			
100 мл	Боец CG	CG	26,4	C (1,0)	2,5	 Высокая ветроустойчивость до 6 м/с	-20...+50	
	Боец CP	CP		C (0,5)				
65 мл	Учебный Аэрозольный	A	11	Нет	5		0...+50	
65 мл	Учебный Струйный	C	12		5			

Чехлы для ношения газовых баллончиков

Чехол кожаный предназначен для ношения на поясном ремне в горизонтальном и вертикальном положении.

- в горизонтальном положении шириной ремня до 35 мм;
- в вертикальном положении шириной ремня до 50 мм.



100 мл



75 мл



65 мл



Чехол выпускается в двух исполнениях:

- чехол для ношения баллонов объемом 100 мл;
- чехол для ношения баллонов объемом 65 и 75 мл.